

SCIENCE OF SENSING  
測定器のケツトです。

# 木材水分計





# 水分管理の指針。

## アナログ表示の高精度木材水分計。

木工製品の仕上りは加工技術の巧拙によるところが大ですが、忘れてはならないのが木材の水分管理です。適切な水分管理をすることによって、木材のヒビ割れ、ユガミ、ソリを防ぎ商品価値を長期間にわたって保つことができます。製材工場、集成材工場、ベニヤ工場といった一次生産品から、2×4工法の本質住宅、絵画用の額縁、家具、建具、楽器、あるいは美術工芸品といった分野にまで実に広く木材水分計が利用されています。MT-8Sは低水分側を重視し、MT-8Aはやや高水分側を中心に目盛が刻まれています。利用分野によって器種選定をしてください。



MT-8S

●オプションセンサ MT-8S/MT-8Aは測定対象によって各種センサを使い分けることができます。



4針センサ (標準付属品です)



導体ゴムセンサ



単列ローラセンサ (平滑/ローレット)



2針センサ



深部センサ



複列ローラセンサ (平滑/ローレット/ゴム)

### ①見やすい大型のメータを採用。

アナログ表示は変化を読み取ったり、水分管理の幅に収まっているかの判断が一目でできます。操作が簡単でしかも正確な水分計です。

### ②低水分から高水分まで測定できます。

木材を扱うあらゆる場面を想定し、木材の水分に関するJIS・JAS規格をカバーする測定範囲になっています。

### ③小型・軽量でしかも頑健なボディ。

ショルダーストラップ付のハンディタイプ水分計です。どこへでも手軽に持ち運びができるタフな金属製のボディになっています。

| ●仕様   | MT-8S                        |
|-------|------------------------------|
| 測定方式  | 電気抵抗式                        |
| 測定対象  | 高級乾燥材                        |
| 測定範囲  | 4～30%                        |
| 測定精度  | ±0.5%                        |
| 表示方法  | アナログ                         |
| 電源    | 電池1.5V(単2)×4                 |
| 寸法・重量 | 125(W)×130(D)×135(H)mm、2.0kg |



MT-8S

| ●仕様   | MT-8A                        |
|-------|------------------------------|
| 測定方式  | 電気抵抗式                        |
| 測定対象  | 木材全般                         |
| 測定範囲  | 7～35%                        |
| 測定精度  | ±0.5%                        |
| 表示方法  | アナログ                         |
| 電源    | 電池1.5V(単3)×8                 |
| 寸法・重量 | 125(W)×130(D)×135(H)mm、2.0kg |



MT-8A

Kett

## 株式会社ケツト科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1☎143  
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001  
大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10☎533  
TEL(06)323-4581 FAX(06)323-4585  
名古屋営業所 名古屋市中区名駅3-11-22☎451  
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677  
広島営業所 広島市西区庚午北4-7-17☎733  
TEL(082)273-2234 FAX(082)273-2236  
仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15二日町鹿島ビル7F☎980  
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809  
札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1☎063  
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866

ご用命は